

**Magnetický uholník s 90° (tuhý), Ferit, Typ: 973****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085954 973
GTIN	2050000965517
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tolerancia uhla $\pm 0,05 / 100$ mm. S dvomi zatlačiteľnými páčkami.

Použitie:

Pre upnutie komponentov v stálom uhle 90° a pre prípravu montážnych a zváracích prác.

Technický opis

Menovitá pridrzná sila	2000 N
Výška	300 mm
Dĺžka	300 mm
Typ	973
Rozsah prestavenia uhla	90 Stupeň
Šírka	35 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Materiál magnetické jadro	Ferit

Druh produktu

Uhlový magnet