

HOLEX**Tyčové magnety 2-dielna súprava, AlNiCo, Ø×Dĺžka: 8X25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085936 8X25 |
| GTIN | 4045197372673 |
| Trieda položky | 02A |

Popis**Prevedenie:**

- Valcový tvar, označenie drážky príslušného rovnakého pólu.
- Magnetický materiál odolný proti teplotám do maximálne 550 °C (lak 100 °C).
- Tyče je možné predĺžiť radením za sebou.

Technický opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Dĺžka | 25 mm |
| maximálna tepelná odolnosť | 550 °C |
| Ø | 8 mm |
| Materiál magnetické jadro | AlNiCo |
| Druh produktu | Tyčový magnet |