


**Garant****TK router tlačný rez jemná, diamant, Ø h10 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209512 4
GTIN	4045197509802
Trieda položky	11Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysoko výkonné krížové ozubenie** na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami v rozsahu hrubovania.

**Technický opis**

Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán $D_c$	4 mm
Ø stopky $D_s$	4 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Dĺžka britov $L_c$	16 mm
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Posuv f pre orezávanie v GFK CFK	0,21 mm/ot,
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	diamant
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	frézovanie krížovej brity
Tolerancia menovitého Ø	h10

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Tolerancia stopky	h6
Druh produktu	Router

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
GFK	vhodný	190	N
CFRP	vhodný	190	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		