

Garant**TK fréza rovný rez, diamant, Ø h10 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209525 6
GTIN	4045197468345
Trieda položky	11Y

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonná geometria s viacnásobným ozubením na extrémne vysoký objem triesok z obrábania v rámci jednej pracovnej operácie.

Priamy rez na neutrálne použitie.

Technický opis

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,12 mm
Počet zubov Z	8
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v uhlíku	0,04 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v GFK CFK	0,04 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Dĺžka britov L_c	28 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	diamant
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	350	N
GFK	vhodný	190	N
GRP, CFRP	vhodný	190	N
grafit	vhodný	340	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB