

Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom, SmCo₅, Ø: 16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085928 16
GTIN	2050000965173
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
- Tolerancia lícovania na vonkajšom Ø h6.
- Odolné voči teplotám maximálne do 200 °C.
- Magnetické jadro z kobalt samária (SmCo₅).

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

maximálne redukčné opatrenie zadná strana	2 mm
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Menovitá prídržná sila	125 N
Výška	20 mm
Materiál povrch	nikel
Ø	16 mm
Materiál magnetické jadro	SmCo ₅
Druh produktu	Tyčový magnet

