


Garant**TK router tlačný rez jemná, diamant, Ø h10 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 209512 6 |
| GTIN | 4045197509826 |
| Trieda položky | 11Y |

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné krížové ozubenie na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami v rozsahu hrubovania.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Počet zubov Z | 2 |
| Ø rezných hrán D_c | 6 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 60 mm |
| Dĺžka britov L_c | 19 mm |
| Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA |
| Posuv f pre orezávanie v GFK CFK | 0,28 mm/ot, |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Povrchová úprava | diamant |
| Stupeň jemnosti ozubenia | jemná |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Frézovací profil | frézovanie krížovej brity |
| Tolerancia menovitého Ø | h10 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | čierna |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Druh produktu | Router |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|--------|-------|---------|
| PVDF GF20 | vhodný | 200 | N |
| POM GF25 | vhodný | 190 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 170 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 150 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 180 | N |
| PEEK CF30 | vhodný | 160 | N |
| Hybridy | vhodný | | |
| GFK | vhodný | 190 | N |
| CFRP | vhodný | 190 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Služby

| | |
|------------------------|-----------|
| Brúsenie stopky Typ HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|