

**HOLEX****Pílový kotúč jemná, Ø × hrúbka: 370X3/G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	177050 370X3/G
GTIN	4045197700490
Trieda položky	12T

**Popis****Prevedenie:**

Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. **Vaporizovaný povrch** chráni pred návarom materiálu.

**Použitie:**

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).

**Rozstup zubov t:** (tvar zubu).

- **4 mm (BW)** – Pre profily a rúrky s hrúbkou steny 1,0 – 1,5 mm.
- **5 / 6 mm (HZ)** – Pre stredné profily, rúrky a plný materiál s hrúbkou steny alebo prierezom 1,5 – 20 mm.
- **7 / 8 mm (HZ)** – Pre hrubé profily a plný materiál do hrúbky steny alebo prierezu približne 50 mm.
- **10 – 16 mm (HZ)** – Pre mimoriadne hrubé prierezy a plný materiál nad 50 mm.

**Upozornenie:**

- Pri rezných oceliach (napríklad V2A) je rozhodujúca správna rezná rýchlosť a mazanie (pozri údaje v príručke na obrábanie, č. 110020).
- Odchýlky obvodového hádzania a bočného hádzania povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie ako stavená hodnota, v niektorých prípadoch až o 50 %.

**Technický opis**

vhodné pre fabrikát píly	Kaltenbach
Hrúbka	3 mm
Ø	370 mm
Členenie t	7 mm
Ø otvora	50 mm
Počet zubov Z	160
Ø jazdných otvorov	15 mm
Počet jazdných otvorov	4
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	80 mm
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	20	P
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		