



## Magnetické držiaky, AlNiCo, Typ: 925



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085956 925
GTIN	2050000965470
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

**Plynule regulovateľná magnetická sila.** Držiak má **6 magnetických plôch:**

3 ploché a 3 v tvare v, ktoré sú nastavené na uhol 120°.

#### Použitie:

Pre pevné nosné podopretie plochých a kruhových komponentov (rúry Ø do 76 mm) v rôznych polohách uhlov.

### Technický opis

Dĺžka	108 mm
Šírka	108 mm
Typ	925
maximálna prídržná sila	1000 N
Výška	140 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Magnetické držiaky

