

**HOLEX****Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 9mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614828 9
GTIN	4062406649739
Trieda položky	62A

## Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

## Technický opis

Rozmer cez steny	9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška rozovretia $h_1$	5 mm
Šírka rozovretia $b$	21,9 mm
Výška krúžku $h_2$	7,6 mm
Ø krúžku $D$	20,9 mm
Dĺžka kľúča $L$	153 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč