

HOLEX**Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614828 14
GTIN	4062406649784
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	192 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	14 mm
Výška rozovretia h_1	6,4 mm
Šírka rozovretia b	30,4 mm
Výška krúžku h_2	9,3 mm
Ø krúžku D	28,4 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč