

HOLEX**Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614828 10
GTIN	4062406649746
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	153 mm
Výška krúžku h_2	7,6 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Ø krúžku D	20,9 mm
Výška rozovretia h_1	5 mm
Šírka rozovretia b	21,9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč