

HOLEX**Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614828 11
GTIN	4062406649753
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	22,9 mm
Výška rozovretia h ₁	5,4 mm
Dĺžka kľúča L	166 mm
Šírka rozovretia b	23,9 mm
Rozmer cez steny	11 mm
Výška krúžku h ₂	8,2 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč