



## Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou v puzdre prepínateľné 15° zalomené, Počet kľúčov: 10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614838 10
GTIN	4062406649852
Trieda položky	62A

### Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

V praktickom textilnom zavinovacom puzdre.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Po 1 kľúci c. 614828 vo veľkostiach 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

### Technický opis

Počet kľúčov	10
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Rozmery cez steny	metrické

Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 8	614828 8
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 9	614828 9
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 10	614828 10
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 11	614828 11
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 13	614828 13
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 14	614828 14
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 16	614828 16
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 17	614828 17
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 18	614828 18
Otvorený/očkový kľúč s račňouprepínateľné 15° zalomené Rozmer cez steny 19	614828 19