

**HOLEX****Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614828 17
GTIN	4062406649814
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Ø krúžku D	33,4 mm
Šírka rozovretia b	38,4 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška krúžku h <sub>2</sub>	10,8 mm
Dĺžka kľúča L	223 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	7,4 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč