

**Kapovacia a pokosová píla BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216-0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Číslo objednávky | 078232 GCM18216-0 |
| GTIN             | 3165140898928     |
| Trieda položky   | 03B               |

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorové skracovacie a pokosové píly.

- **Vynikajúca rezná kapacita s veľkou hĺbkou rezu 70 mm.**
- **Najlepšia mobilita vďaka nízkej hmotnosti a vynikajúcej ergonómii.**
- **Používateľské rozhranie pre nastavenie rýchlosti.**
- **Výmena pílového listu bez použitia náradia.**
- **Pomocou technológie BITURBO porovnateľnej s pilou pripojenou káblom.**
- **Dobrá mobilita vďaka nízkej hmotnosti.**

**Rozsah balenia:**

Pílový list Ø 216 mm, pridržiač, SDS matica, GCY 42 Bluetooth modul. Vrátane pílového listu a vrečka na prach.

**Technický opis**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| maximálny uhol sklonu vľavo  | 45 Stupeň   |
| maximálny uhol sklonu vpravo | 0 Stupeň    |
| Označenie výrobcu            | GCM 18V-216 |
| Prestavenie skosenia         | áno         |
| Výška                        | 630 mm      |

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| maximálny uhol skosenia vľavo                         | 47 Stupeň                |
| Druh batérie                                          | Li-Ion                   |
| Šírka                                                 | 770 mm                   |
| Napätie akumulátora                                   | 18 V                     |
| Hmotnosť                                              | 14,7 kg                  |
| Dĺžka                                                 | 520 mm                   |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V               |
| Ø pílového kotúča                                     | 216 mm                   |
| maximálny uhol skosenia vpravo                        | 47 Stupeň                |
| Počet obsiahnutých akumulátorov                       | 0                        |
| Zásobovanie energiou                                  | Prevádzka s akumulátorom |
| maximálne otáčky                                      | 4600 min <sup>-1</sup>   |
| Balenie                                               | Kartón                   |
| Druh produktu                                         | Píla                     |