

**Garant****Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192541 20
GTIN	4045197547644
Trieda položky	11W

**Popis****Prevedenie:****S podbrúseným vrúbkovaným profilom.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

- **Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.**
- **Špeciálny uhol čela na hliník a neželezné kovy.**

Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

**Výhoda:**Veľké priestory na triesky sú pripravené **na veľké objemy triesok z obrábania.****Technický opis**

Šírka rohového skosenia pri 45°	1 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,08 mm
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Celková dĺžka L	141 mm
Dĺžka britov $L_c$	75 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js14

Uhol sklonu zubov	36 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	WR
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	138	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		