

Garant**Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192541 12
GTIN	4045197547545
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:****S podbrúseným vrúbkovaným profilom.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

- **Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.**
- **Špeciálny uhol čela na hliník a neželezné kovy.**

Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

Výhoda:

Veľké priestory na triesky sú pripravené **na veľké objemy triesok z obrábania.**

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,05 mm
Ø rezných hrán D_c	12 mm
Počet zubov Z	3
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,7 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Dĺžka britov L_c	53 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js14

Uhol sklonu zubov	36 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	WR
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	138	N
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		