

Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom, SmCo₅, Ø: 25mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085928 25
GTIN	2050000965180
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
- Tolerancia lícovania na vonkajšom Ø h6.
- Odolné voči teplotám maximálne do 200 °C.
- Magnetické jadro z kobalt samária (SmCo₅).

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Materiál povrch	nikel
Menovitá prídržná sila	400 N
Ø	25 mm
Výška	35 mm
maximálne redukčné opatrenie zadná strana	7 mm
Materiál magnetické jadro	SmCo ₅
Druh produktu	Tyčový magnet

