

HOLEX
TK fréza, TiAlN, Ø DC: 3mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201650 3
GTIN	4045197113566
Trieda položky	12X

Popis
Prevedenie:
S excentrickým podbrúsením pre stabilné rezné hrany.

Konštrukčné rozmery podobné norme DIN 6527.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	3 mm
Počet zubov Z	2
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,011 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,01 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Dĺžka britov L_c	8 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	podmienene vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------