



Akumulátorový pištoľový skrutkovač, Typ: CLBP08Q



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Trieda položky	03S

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové montážne nástroje Cleco® CellClutch™ sú inteligentné a zároveň jednoduché na používanie a prinášajú na montážnu linku programovateľnosť s klasickou funkciou počítania. Presnosť a opakovateľnosť s hodnotou CMK > 1,67 (s toleranciou ±10 % podľa normy ISO 5393).

- **Jednoduché naprogramovanie:** Naprogramujte rýchlosti a viacstupňové ťahovacie operácie, aby ste predišli chybám a zvýšili produktivitu.
- **Osvedčená spojka Cleco:** Poskytuje spoľahlivosť a dlhú životnosť na výrobnéj linke.
- **Kontrolka stavu obsluhy:** Farebný displej pre stav skrutkovania a počítania dávok.
- **Viacfarebná LED dióda:** Pracovné svietidlo pre dodatočné spätné hlásenie obsluhy „OK/NOK“ pri osvetlení obrobku.
- **Programovateľné stratégie skrutkovania:** Eliminujte poškodenie závitu a chyby pri skrutkovaní pomocou programovateľných rýchlostí a stratégií.
- **Jednotná platforma batérií.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073827 veľ. MB18; 073816 veľ. MB18, ako aj č. 073840. Na nastavenie krútiaceho momentu je potrebné prednastavovacie zariadenie, ktoré nájdete pod číslom 654381.

Technický opis

Upínač nástrojov	Rýchlovýmenné sklučovadlo
Dĺžka	213,5 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Hmotnosť bez batérie	1,04 kg
maximálne otáčky	985 min ⁻¹
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	8 Nm
Napätie akumulátora	18 V
Výška	209 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah krútiaceho momentu	2,1 - 8 Nm
Druh produktu	Skrutkovač