



Akumulátorový pištoľový skrutkovač, Typ: CLBP12Q



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071143 CLBP12Q
GTIN	697099651567
Trieda položky	03S

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové montážne nástroje Cleco® CellClutch™ sú inteligentné a zároveň jednoduché na používanie a prinášajú na montážnu linku programovateľnosť s klasickou funkciou počítania. Presnosť a opakovateľnosť s hodnotou CMK > 1,67 (s toleranciou ±10 % podľa normy ISO 5393).

- **Jednoduché naprogramovanie:** Naprogramujte rýchlosti a viacstupňové ťahovacie operácie, aby ste predišli chybám a zvýšili produktivitu.
- **Osvedčená spojka Cleco:** Poskytuje spoľahlivosť a dlhú životnosť na výrobnéj linke.
- **Kontrolka stavu obsluhy:** Farebný displej pre stav skrutkovania a počítania dávok.
- **Viacfarebná LED dióda:** Pracovné svietidlo pre dodatočné spätné hlásenie obsluhy „OK/NOK“ pri osvetlení obrobku.
- **Programovateľné stratégie skrutkovania:** Eliminujte poškodenie závitu a chyby pri skrutkovaní pomocou programovateľných rýchlostí a stratégií.
- **Jednotná platforma batérií.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073827 veľ. MB18; 073816 veľ. MB18, ako aj č. 073840. Na nastavenie krútiaceho momentu je potrebné prednastavovacie zariadenie, ktoré nájdete pod číslom 654381.

Technický opis

maximálne otáčky	700 min ⁻¹
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Hmotnosť bez batérie	1,04 kg
Dĺžka	213,5 mm
Upínač nástrojov	Rýchlovýmenné sklucovadlo
Výška	209 mm
Napätie akumulátora	18 V
Maximálny ťahovací moment	12 Nm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah krútiaceho momentu	3,2 - 12 Nm
Druh produktu	Skrutkovač