



Akumulátorový uhlový skrutkovač, Typ: CLBA303



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Trieda položky	03S

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové montážne nástroje Cleco® CellClutch™ sú inteligentné a zároveň jednoduché na používanie a prinášajú na montážnu linku programovateľnosť s klasickou funkciou počítania. Presnosť a opakovateľnosť s hodnotou CMK > 1,67 (s toleranciou ±10 % podľa normy ISO 5393).

- **Jednoduché naprogramovanie:** Naprogramujte rýchlosti a viacstupňové uťahovacie operácie, aby ste predišli chybám a zvýšili produktivitu.
- **Osvedčená spojka Cleco:** Poskytuje spoľahlivosť a dlhú životnosť na výrobnéj linke.
- **Kontrolka stavu obsluhy Farebný displej** pre stav skrutkovania a počítania dávok.
- **Viacfarebná LED dióda:** Pracovné svetidlo pre dodatočné spätné hlásenie obsluhy „OK/NOK“ pri osvetlení obrobku.
- **Programovateľné stratégie skrutkovania:** Eliminujte poškodenie závitů a chyby pri skrutkovaní pomocou programovateľných rýchlostí a stratégií.
- **Jednotná platforma batérií.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073827 veľ. MB18; 073816 veľ. MB18, ako aj č. 073840. Na nastavenie krútiaceho momentu je potrebné prednastavovacie zariadenie, ktoré nájdete pod číslom 654381.

Technický opis

Rozsah otáčok	26 - 255 min ⁻¹
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
Výška	76 mm
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Dĺžka	492 mm
Kapacita akumulátora	3 Ah
Hmotnosť bez batérie	1,73 kg
Rozsah krútiaceho momentu	8,3 - 30 Nm
Druh produktu	Skrutkovač