

Garant
Kruhová vrtacia závitová fréza 2×D, TiAlN, G: G1/4

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	139523 G1/4
GTIN	4062406653743
Trieda položky	11J

Popis
Prevedenie:

Nástroj na **kombinovanú výrobu** otvoru, skosenia a závitu v **jednom pracovnom kroku**.

Nie je potrebné žiadne predvrtanie. Inovatívna geometria čelných rezných hrán robí z tohto nástroja špecialistu na výrobu závitov v **kalených materiáloch, ktoré sa ťažko obrábajú**.

Vysokovýkonná povrchová úprava TiAlN dosahuje maximálnu **životnosť** najmä v kalených oceliach **do 63 HRC**. Všetky nástroje sú ľavostranné a vhodné pre **pravotočivé a ľavotočivé závit**y.

Použitie:

Na **cylindrický Whitworthov závit** DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Upozornenie:

Vždy sa používa **zásadne s chladiacou a mastiacou emulziou**. (obsah tuku najmenej 8 %). Pri oceliach **>45 HRC** použiteľné len so **stlačeným vzduchom!**

Technický opis

Stúpanie závitov	1,337 mm
Dĺžka stopky L _s	40,5 mm
Posuv f _z v oceli < 65 HRC	0,01 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Hĺbka závit	30
Veľkosť závit	G1/4
Dĺžka britov L _c	4,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm

Celková dĺžka L	72 mm
Programovací polomer	4,9 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø hrdla D ₁	7,74 mm
Ø rezných hrán D _c	9,8 mm
Chodov na palec	19
Vnútorne chladenie	áno
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z	4
Použitie pri type otvora	do 2×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 2×D pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Smer rezania	ľavé
Tolerancia stopky	h6
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Druh produktu	Vítacia závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	40	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	35	H

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
mokrý maximum	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HE	129100 HE
Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB