

Garant**Tvrdokovový pílový kotúč Uhol čela negatívny, Ø × vrtu: 300X30Fmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	179700 300X30F
GTIN	4045197096159
Trieda položky	11T

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné ozubenie s predrezávačom a dorezávačom. Trapézovité doštičky z tvrdokovu vytvárajú čisté rezné plochy bez zasekávania.

Výhoda:

Vhodné najmä pre tvrdo eloxované profilové materiály.

Použitie:

Na vysokorýchlostných strojoch.

F = jemné ozubenie na tenkostenné profily alebo dosky s hrúbkou steny do 5 mm.

M = stredné ozubenie na profily a rúry s hrúbkou steny nad 5 mm.

G = Hrubé ozubenie na plný materiál, ako sú bloky a tyče.

Negatívny uhol čela 6° na použitie na strojoch s kmitavým posuvom pílového kotúča zhora. Prednostne na tenké profily.

Upozornenie:

- **Odporúčaná rezná rýchlosť: 40 – 80 m/s, v prípade tvrdších materiálov, ako sú zliatiny, mosadz alebo bronz, použite podľa možnosti nižšiu hodnotu.**
- **Venujte osobitnú pozornosť rovnomernému posuvu; zabraňuje poškodeniu.**
- **Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie.**
- **Ďalšie kotúčové pílové listy nájdete v katalógovom zväzku 2.**

Technický opis

vhodné pre fabrikát píly	Kaltenbach
Ø	300 mm
Členenie t	9,8 mm
Ø otvora	30 mm
Hrúbka	3,2 mm
Počet zubov Z	96
Osadenie	HM
Ø jazdných otvorov	7;11 mm
Počet jazdných otvorov	2;2
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	42;63 mm
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	850	N
Hliník > 10 % si	vhodný	650	N
CuZn	vhodný	450	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		