

Re-Bo**Pílový kotúč pre VA jemná, Ø × hrúbka: 350X3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	177500 350X3
GTIN	4045197245328
Trieda položky	17B

Popis

Prevedenie:

Presné ozubenie a jemne brúsené bočné plochy. **Špeciálny uhol čela na nehrdzavejúce ocele.**

Nitridovaný povrch: tvrdá, odolná ochrana proti návaru materiálu.

Použitie:

Rozstup zubov t: (tvar zubu)

- 3 mm (BW) – na tenké rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1 - 2 mm.
- 4 mm (BW) – na rúry, profily, plechy s hrúbkou steny 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – na rúry, profily a plný materiál s hrúbkou steny väčšou ako 4 mm alebo s prierezom do maximálne 50 mm.
- 8 mm (HZ) – na plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pre:

Kotúčové píly na rezanie za studena EISELE a TRENNJAEGER.

Upozornenie:

- Pre optimálny výkon a životnosť nástroja: Používajte chladiaci koncentrát č.084260.
- Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti prípustné podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Technický opis

Členenie t	4 mm
Ø otvora	40 mm
Ø	350 mm
Hrúbka	3 mm
Počet zubov Z	280
Počet jazdných otvorov	2; 4
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	55; 64 mm
Ø jazdných otvorov	9; 12 mm
Rezný materiál	HSS E
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	11	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	11	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	15	S
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

