

**HOLEX****Gombíkový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085946 32
GTIN	4045197608604
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

- Kruhový magnet s rozdelenou pridržiavacou plochou a otvorom.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 550 °C.

**Použitie:**

- Montáž do meracích zariadení s ukazovateľom.
- Upevnenie malých kovových predmetov.

**Technický opis**

Ø	32 mm
Menovitá pridržná sila	48 N
Ø upevňovacieho otvoru	7,1 mm
Výška	25,4 mm
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Gombíkový magnet

