

**HOLEX****Pílový kotúč hrubý, Ø × hrúbka: 250X2/K****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	177450 250X2/K
GTIN	4045197095688
Trieda položky	12T

**Popis****Prevedenie:**

Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. **Vaporizovaný povrch** chráni pred návarom materiálu.

**Použitie:**

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).

**Rozstup zubov t:** (tvar zubu).

- **4 mm (BW) – Pre profily a rúrky s hrúbkou steny 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Pre stredné profily, rúrky a plný materiál s hrúbkou steny alebo prierezom 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Pre hrubé profily a plný materiál do hrúbky steny alebo prierezu približne 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Pre mimoriadne hrubé prierezy a plný materiál nad 50 mm.**

**Upozornenie:**

- **Pri rezných oceliach (napríklad V2A) je rozhodujúca správna rezná rýchlosť a mazanie (pozri údaje v príručke na obrábanie, č. 110020).**
- **Odchýlky obvodového hádzania a bočného hádzania povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie ako stavená hodnota, v niektorých prípadoch až o 50 %.**

**Technický opis**

Ø otvora	32 mm
Hrúbka	2 mm
Členenie t	6 mm
Ø	250 mm
vhodné pre fabrikát píly	Adige
vhodné pre fabrikát píly	Berg & Schmid
vhodné pre fabrikát píly	Bewo
vhodné pre fabrikát píly	IBP
vhodné pre fabrikát píly	Thomas
Počet zubov Z	128
Ø jazdných otvorov	8,5; 11 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	45; 63 mm
Počet jazdných otvorov	2; 4
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	20	P
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

suché	podmienene vhodný
-------	-------------------

vzduch	podmienene vhodný
--------	-------------------