

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Neodym, Ø: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085924 20
GTIN	2050001737762
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou prilhavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Výška	6 mm
Ø	20 mm
Závit	M4 mm
Materiál povrch	pozinkované
Puzdro závit	áno
Výška so závitom	13 mm
Menovitá prídržná sila	140 N
Hmotnosť	16,5 g

maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M4	085921 M4
---	-----------