

Re-Bo**Pílový kotúč na kov, Ø × hrúbka: 68X1,6Mmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	178860 68X1,6M
GTIN	4045197245601
Trieda položky	17B

Popis

Prevedenie:**Nemecký výrobok najvyššej kvality** so špeciálnym dutým výbrusom a presným ozubením.**Vhodné pre:****GF a AXX AiR.**

Technický opis

Hrúbka	1,6 mm
Ø	68 mm
Ø otvora	16 mm
Počet zubov Z	64
Rezný materiál	HSS E
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	11	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	15	S
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		