

Re-Bo**Pílový kotúč na kov, Ø × hrúbka: 68X1,6Gmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 178860 68X1,6G |
| GTIN | 4045197245618 |
| Trieda položky | 17B |

Popis

Prevedenie:**Nemecký výrobok najvyššej kvality** so špeciálnym dutým výbrusom a presným ozubením.**Vhodné pre:****GF a AXX AiR.**

Technický opis

| | |
|--------------------|--------------|
| Ø | 68 mm |
| Ø otvora | 16 mm |
| Hrúbka | 1,6 mm |
| Počet zubov Z | 44 |
| Rezný materiál | HSS E |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Pílový kotúč |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 800 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 600 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 37 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 22 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 15 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 11 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 11 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 15 | S |
| GG(G) | vhodný | 27 | K |
| CuZn | vhodný | 400 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |