

Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom, AlNiCo, Ø: 40mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085925 40
GTIN	2050000965142
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Tienené tyčové chápadlo s magnetickým jadrom z AlNiCo.
- Tolerancia lícovania na vonkajšom Ø h6.
- Odolné voči teplote maximálne do 220 °C.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	200 N
Materiál povrch	pozinkované
Výška	45 mm
maximálna tepelná odolnosť	220 °C
maximálne redukčné opatrenie zadná strana	5 mm
Ø	40 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

