

**Garant****TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/3,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206342 10/3,0
GTIN	4045197598943
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:****GARANT Diabolo:**

Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.

Dvojito podbrúsený uhol chrbta.

Tolerancia: Polomer reznej hrany  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli < 65 HRC	0,07 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	60 mm
Polomer rezania $R_1$	3 mm
Ø vôle $D_1$	9,2 mm
Počet zubov Z	4
Posuv $f_z$ pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC	0,07 mm
Ø rezných hrán $D_c$	10 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Dĺžka britov $L_c$	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Séria	Diabolo

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Tolerancia menovitého $\varnothing$	e8
Členenie britov	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,2×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Torusová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	150	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	135	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	120	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	90	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

## Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

