

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Neodym, Ø: 25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085924 25
GTIN	2050001737779
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou prilhavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

Výška so závitom	14 mm
Menovitá prídržná sila	200 N
Výška	7 mm
Závit	M4 mm
Ø	25 mm
Hmotnosť	34 g
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Puzdro závit	áno

Materiál povrch	pozinkované
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M4	085921 M4
---	-----------