

Re-Bo**TK pílový kotúč DIN 1837 A jemný, bez povlaku, Ø × hrúbka: 40X1,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 179800 40X1,2 |
| GTIN | 4045197246127 |
| Trieda položky | 17C |

Popis

Prevedenie:

Nemecký špičkový výrobok s **presným ozubením** a bočným dutým výbrusom **metódou zrkadlového brúsenia**. Rýchlosť rezania sa môže zvýšiť 3 až 4-násobne v porovnaní s pílovými listami HSS.

DIN 1837 A jemné ozubenie s **uhlovým zubom tvar A** a výbrusom fazetky. **Pre tenkostenné obrobky a malé hĺbky rezu.**

Upozornenie:

- **Dôležitým predpokladom sú stabilné podmienky na stroji a upínanie obrobku. V prípade nedodržania hrozí nebezpečenstvo zlomenia pílového kotúča.**
- **Povolené tolerance obvodovej a bočnej hádzavosti podľa DIN 1840 sú výrazne nižšie.**
- **Špeciálny rozmer na vyžiadanie.**

Technický opis

| | |
|----------|--------|
| Ø | 40 mm |
| Hrúbka | 1,2 mm |
| Ø otvora | 10 mm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Počet zubov Z | 64 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 1837 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Pílový kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 1200 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 700 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | podmienene vhodný | 200 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 40 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 110 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 100 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 90 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 125 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 400 | N |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný | 600 | N |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |