

HOLEX**Silný magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Celková výška: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085934 30 |
| GTIN | 4045197372581 |
| Trieda položky | 02A |

Popis

Prevedenie:

- Silný magnet v tvare mostíka.
- S otvorom na upevnenie magnetu. (Veľkosť 35 a 41 s 2 otvormi).
- Magnetický materiál odolný voči teplotám maximálne do 550 °C.

Použitie:

Na držanie, zdvíhanie alebo triedenie malých kúskov železa alebo na zabudovanie do elektrických relé, meracích prístrojov atď.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------------|
| Hĺbka samostatného pólu | 11 mm |
| Šírka samostatného pólu | 28,6 mm |
| Celková výška | 30 mm |
| maximálna tepelná odolnosť | 550 °C |
| Menovitá prídržná sila | 118 N |
| Materiál magnetické jadro | AlNiCo |
| Druh produktu | Silný magnet |

