

Plochý upínací magnet bez závitů, Neodym, Ø: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	085923 25
GTIN	2050001737694
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

Výška	7 mm
Hmotnosť	31 g
Ø	25 mm
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Menovitá prídržná sila	200 N
Materiál povrch	pozinkované
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

