

HOLEX**Hrubovacia fréza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192930 20
GTIN	4045197108920
Trieda položky	12W

Popis**Prevedenie:****Podbrúsený jemný vrúbkovaný profil.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Cenovo prijateľná alternatíva.

Technický opis

Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,046 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,25 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	141 mm
Dĺžka britov L _c	75 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js12
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 8

Norma	DIN 844
Frézovací profil	HR
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,15×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	101	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	78	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	55	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	17	M
CuZn	podmienene vhodný	92	N
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		