



Magnetický uholník nastaviteľný, Ferit, Typ: 952



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085950 952 |
| GTIN | 2050000965449 |
| Trieda položky | 08Q |

Popis

Prevedenie:

Upínacie čeluste **prestavitelné 25° až 280°**. Hlavný uhol 90°, 60°, 45° a 30° sú označené pre rýchly odkaz.

Použitie:

Pre presné upevnenie železných dosiek a rúr pri zväracích a montážnych prácach.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Hmotnosť | 0,49 kg |
| Dĺžka | 195 mm |
| Menovitá prídržná sila | 200 N |
| Rozsah prestavenia uhla | 25 - 280 Stupeň |
| Šírka | 11 mm |
| Typ | 952 |
| Výška | 200 mm |
| Materiál magnetické jadro | Ferit |
| Druh produktu | Uhlový magnet |