

## Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom, Neodym, Ø: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085929 10
GTIN	2050001737595
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- Odtienené tyčové chápadlo so 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
- Tolerancia lícovania na vonkajšom Ø h6.
- Odolné voči teplotám maximálne do 80 °C.
- Magnetické jadro z neodymu.

#### Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

### Technický opis

Menovitá prídržná sila	45 N
Materiál povrch	nikel
Výška	20 mm
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
maximálne redukčné opatrenie zadná strana	8 mm
Ø	10 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Tyčový magnet

