

**Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom, AlNiCo, Ø: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085925 6
GTIN	2050000964800
Trieda položky	08Q

**Popis****Prevedenie:**

- Tienené tyčové chápadlo s magnetickým jadrom z AlNiCo.
- Tolerancia lícovania na vonkajšom Ø h6.
- Odolné voči teplote maximálne do 220 °C.

**Použitie:**

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

**Technický opis**

Materiál povrch	pozinkované
maximálne redukčné opatrenie zadná strana	2 mm
maximálna tepelná odolnosť	220 °C
Výška	10 mm
Ø	6 mm
Menovitá prídržná sila	2 N
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

