

**Vyklápač RAL 7016 s výpustným kohútom, Objem kontajneru: 450l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919923 450
GTIN	4017976247021
Trieda položky	96D

**Popis****Prevedenie:**

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.

Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.

Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.

Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

**Popis:**

Vypúšťací kohút

so sítkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie sa spustí manuálne.

Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Povrchová úprava farby:**

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

## Technický opis

Materiál Koleso	TPE
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
Dĺžka	1374 mm
Osi vjazdu Rozmer C	603 mm
Osi vjazdu Rozmer D	72 mm
Zalievanie hrán výška s kolieskami	733 mm
Hmotnosť	83 kg
Lano	nie
Osi vjazdu Rozmer A	194 mm
Farba	antracitová sivá RAL 7016
olejotesne zvarané	áno
Počet kolies	4
Veľkosť škatule dĺžka	1214 mm
Nosnosť	750 kg
Objem kontajneru	450 l
Norma	EN 1757-3
Veľkosť škatule výška	708 mm
Výška	1072 mm
Osi vjazdu Vzďialenosť A	203 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	194 mm
Sklápací mechanizmus	rucné
Ø kolesa	200 mm
Sklápacie zaistenie	áno
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	72 mm
Veľkosť škatule šírka	669 mm
Šírka	730 mm
s osami vjazdu	áno
Druh produktu	Vyklápacia nádoba

