

Garant**Drážkovacia fréza, bez povlaku, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	194010 16,5X5
GTIN	4045197109231
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Reže obodom, krížové ozubenie.

Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobnku.

Povrch so špeciálnou úpravou.

Upozornenie:

Na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN 6888 alebo na frézovanie malých drážok.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	16,5 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,06 mm
pre kotúčové pružiny DIN 6888	5,0×6,5 mm
Počet zubov Z	10
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Dĺžka britov L _c	5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 850 D/F

Frézovací profil	křížové brity
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	28	P
GG(G)	podmienene vhodný	22	K
CuZn	podmienene vhodný	35	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		