

**Garant****Drážkovacia fréza, bez povlaku, Ø DC × LC h11 × e8: 38,5X9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	194010 38,5X9
GTIN	4045197109439
Trieda položky	11W

**Popis****Prevedenie:**

Reže obodom, krížové ozubenie.

Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobnku.

Povrch so špeciálnou úpravou.

**Upozornenie:**

Na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN 6888 alebo na frézovanie malých drážok.

**Technický opis**

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	38,5 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
pre kotúčové pružiny DIN 6888	9,0×15,0 mm
Počet zubov Z	12
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	71 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	9 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 850 D/F

Frézovací profil	křížové brity
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Drážkovacia fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
GG(G)	podmienene vhodný	22	K
CuZn	podmienene vhodný	35	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		