

**Digitálny úchýlkomer Bluetooth, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Trieda položky	40N

Popis**Prevedenie:**

Robustné teleso s veľkým zobrazovacím poľom a prídavným analógovým displejom. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém**. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, AutoOff. **Prednastavenie rozmeru (Preset)** ľubovoľnej hodnoty. Je možné uložiť dve referenčné hodnoty. Zmena smeru počítania.

Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, balenie batérií č. 404310 veľ. BALENIE.

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
--	---------------

Hrúbka krytu	32,9 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Ø puzdra	59,5 mm
Meracia sila	0,65 - 0,9 N
Rozsah merania	12,5 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Séria	HCT
Kalibrácia	C1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAKKČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Zdvih pre číselník S_Dial WORK Rozsah merania 25	434212 25
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Zdvih pre číselník S_Dial WORK Rozsah merania 12,5	434212 12,5
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100

Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2