

Mitutoyo**Vnútorné presné meracie zariadenie s číselníkom, Rozsah merania: 35-60mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací vnútorný merací prístroj s trojbodovou dosadacou plochou. Držiak prístroja a odchýlkomer matne chrómované. Odchýlkomer chránený plastovým telesom proti nárazom. Držiak prístroja tepelne stabilizovaný ochranou rúk. Rôzne dlhé, vymeniteľné meracie čapy a medzikružky nastavujú merací prístroj na \varnothing otvoru.

Merací čap s snímacou dotykovou guľôčkou z TK.

Použitie:

Porovnávací merací prístroj na kontrolu otvorov ohľadom presnosti \varnothing , valcovitosti a guľatosti.

Rozsah balenia:

Vrátane odchýlkomera č. 432051 veľ. 10/58 s odčítaním 1/100 mm.

Technický opis

Centrovací tanier Šírka	20 mm
Hĺbka merania	150 mm
Rozsah merania	35 - 60 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 μ m
Počet meracích čapov	6

Norma	Výrobná norma
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C1
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60
Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Predĺženie (50 mm)	435210
Dištančný krúžok vnútorný Ø 6,3 mm Šírka krúžku 2	435230 2
Dištančný krúžok vnútorný Ø 6,3 mm Šírka krúžku 1	435230 1
Dištančný krúžok vnútorný Ø 6,3 mm Šírka krúžku 0,5	435230 0,5
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 35-90	439914 35-90