


Garant**ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obvodovo brúsené otočné rezné platničky na presné uloženie v podpornom nástroji. Vysoko výkonný jemnozrnný substrát najnovšej generácie rezných materiálov. Optimalizovaná príprava reznej hrany na použitie v ľahko obrábateľných materiáloch.

Upozornenie:

Pred použitím je potrebná úprava nosiča (sediel otočných platničiek).

Technický opis

Uhlový Polomer	6 mm
Posuv f_z na zub	0,1 - 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDHT 150560FR-F10
Typ	HU7705
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	2000	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	900	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		