

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Držiak ISO-kód	A10K STFPCR/L11
Celková dĺžka L	125 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	6,2 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč