

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	24,3 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	140 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Séria	GARANT Master Alu
Výška upínania L ₂	11 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A12L STFCL/L11
Odsadenie stredu L ₃	7,2 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč