

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Séria	GARANT Master Alu
Držiak ISO-kód	A20R STFPCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11,1 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč