

**Garant****Fréza na T-drážky, bez povlaku, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	194030 28X12
GTIN	4045197109583
Trieda položky	11W

## Popis

**Prevedenie:**

Fréza reže po obvode a na oboch stranách.

Vysoký rezný výkon sa dosahuje vďaka striedavo nakloneným zubom (krížové ozubenie).

**Upozornenie:**

Na frézovanie T-drážok podľa DIN 650 na upínacích stoloch a prípravkoch.

## Technický opis

Posuv $f_z$ v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
pre T-drážky DIN 650	16 mm
Ø rezných hrán $D_c$	28 mm
Počet zubov Z	8
Ø vôle $D_1$	13 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková dĺžka L	85 mm
Dĺžka britov $L_c$	12 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{\text{eff}}$	4
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 5
Frézovací profil	krížové brity

Tolerancia menovitého Ø	d11
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Drážkovacia fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
GG(G)	podmienene vhodný	22	K
CuZn	podmienene vhodný	35	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		